

3M
Littmann®
Stethoscopes



3M™ リットマン® ステソスコープ スプリングキャンペーン 2022

対象期間：2022.3/1～5/31

対象器種：3M™ リットマン® ステソスコープ 本体全器種（教育共聴用、交換部品を除く）



6176
Champagne Edition
(シャンパン加工)



6242
High Polish Rainbow Edition
(ハイポリッシュレインボウ加工)



6234
High Polish Smoke Edition
(ハイポリッシュスモーク加工)







3M™ リットマン® カーディオロジー IV™ ステテスコープ


2本のチューブを一体型にし、音の損失を軽減した高感度ツーインワン・チューブと、厚みのある曲線的なチェストピースを採用した聴診器です。

3M™ リットマン® クラシック III™ ステテスコープ


発売以来多くの医療従事者に選ばれ続けているクラシックシリーズの最新モデル。これ一器で幅広い患者様の診察が可能なスタンダードな聴診器です。









シーリングイヤーチップ
快適なフィット感と遮音性を提供





**高感度
ツーインワン・チューブ**
2本のチューブを一体型にし、音響特性に優れたツーインワン・チューブを使用




チェストピース
適度な厚みと重さを持ち、聴くべき音を確実に拾います



シングル・チューブ
軽量で扱いやすい
シングル・チューブを使用


カーディオロジー IV™ ステテスコープ	クラシック III™ ステテスコープ
	
29mm	20mm



サスペンデッド・ダイアフラム
押さえつける力の強弱で低周波と高周波のモード切り替えが可能

●低周波音聴診時
軽くあてるとダイアフラムは機能せず、ベルタイプの動きをします。

●高周波音聴診時
強くあてるとダイアフラムがリングに接触し、高周波音が聴診できます。



一体成型ダイアフラム
ダイアフラムとリムの段差が少なく、お手入れも簡単に行えます。
小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。



3M™ リットマン® カーディオロジー IV™ ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	6151	ブラック(ショートレンジ) ※1	シルバー	希望価格(税込)¥42,350 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥28,600
			6152	ブラック ※2		
			6154	ネイビーブルー ※2		
			6155	ハンターグリーン ※2		
			6156	プラム ※2		
			6158	ラズベリー ※2		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	ブラック	6165	ブラック	ブラック	希望価格(税込)¥46,200 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥30,800
		バイオレット	6205	プラム		
黒色加工 Black Edition	ブラック	ブラック	6163	ブラック	ブラック	
		ブラック	6168	ネイビーブルー		
		レッド	6200	ブラック		
		ブルー	6201	ブラック		
		バイオレット	6203	ブラック		
		ミラー加工 Mirror Edition	ミラー	ミラー		6170
6177	ブラック					
シャンパン加工 Champagne Edition	シャンパン	スモーク	6179	ブラック	スモーク	
		シャンパン	6176	パーガンディー		
		シャンパン	6190	カリビアンブルー		
ハイポリッシュ スモーク加工 High Polish Smoke Edition	ハイポリッシュ スモーク	ブルー	6202	ネイビーブルー	ブラック	
		シャンパン	6204	ブラック		
		ブラック	6232	ブラック		
		ミラー	6234	カリビアンブルー		
		スモーク	6238	グレー		
		ハイポリッシュ シャンパン加工 High Polish Champagne Edition	ハイポリッシュ シャンパン	オレンジ		6206*
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	ハイポリッシュ レインボウ	スモーク	6240	ブラック	スモーク	
		スモーク	6241	ラズベリー		
		ブラック	6242	ネイビーブルー		

★6206は在庫が無くなり次第販売終了となります。

全長/重さ: 約69cm/約180g (※1: 約56cm/約167g、※2: 約69cm/約177g)



6190



6202



6241

3M™ リットマン® ステスコープの部位名称





3M™ リットマン® クラシック III™ ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格(税込)
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5620	ブラック	 シルバー	希望価格(税込)¥20,350 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥13,200
			5621	グレー		
			5622	ネイビーブルー		
			5623	カリビアンブルー		
			5627	バーガンディー		
			5630	セイルブルー		
			5633	パールピンク		
			5831	プラム		
			5832	ラベンダー		
			5835	ターコイズ		
5839	レモンライム					
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ	 真鍮色 真鍮色 ブラック	5806	ラズベリー	 真鍮色 真鍮色 ブラック	
			5807	カリビアンブルー		
			5870	ブラック		
黒色加工 Black Edition	 ブラック	 ブラック	5803	ブラック	 ブラック	
			5868	バーガンディー		
スモーク加工 Smoke Edition	 スモーク	 スモーク スモーク バイオレットグレー ブルー	5811	ブラック	 スモーク	
			5872	ターコイズ		
			5873	グレー		
			5875	ライムグリーン		
銅色加工 Copper Edition	 銅色	 銅色	5809	チョコレート	 銅色	希望価格(税込)¥23,100 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥15,400
ミラー加工 Mirror Edition	 ミラー	 スモーク スモーク ピンク ピンク	5863	ネイビーブルー	 スモーク	
			5959	セイルブルー		
			5960	プラム		
			5962	パールピンク		
シャンパン加工 Champagne Edition	 シャンパン	 スモーク	5861	ブラック	 スモーク	
			5864	バーガンディー		
ハイポリッシュ カッパー(銅色) 加工 High Polish Copper Edition	 ハイポリッシュ カッパー(銅色)	 Limited シルバー	5646*	ブラック	 シルバー	

★5646は期間限定品です。在庫が無くなり次第販売終了となります。

全長/重さ: 約69cm/約150g



5646



5959



5864



一体成型ダイアフラム
ダイアフラムとリムの段差が少ない
“一体成型ダイアフラム”を採用し、
お手入れも簡単に。



シーリンググアイアーチップ
快適なフィット感と遮音性を
提供します。



高感度ツインワン・チューブ
2本のチューブを一体型にし、
優れた音響特性を持ちます。





3M™ リットマン® マスターカーディオロジー™ ステテスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー		2160	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥60,500 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥36,300
			2163	パーガンディー		
			2164	ネイビーブルー		
			2167	ブラム		
黒色加工 Black Edition	ブラック		2161	ブラック ※3	ブラック	希望価格(税込)¥66,000 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥37,400
			2176	ブラック	スモーク	
スモーク加工 Smoke Edition	スモーク					
真鍮色加工 Brass Edition	真鍮色		2175	ブラック	真鍮色	

全長/重さ: 約 68cm/約 180g (※3: 約 68cm/約 190g)



3M™ リットマン® ライトウェイト II S.E. ステテスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	ダーク ベージュ	ダークベージュ	2450	ブラック2	ダークベージュ	希望価格(税込)¥11,880 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥8,250
			2451	パーガンディー2		
			2452	カリビアンブルー2		
			2454	セイルブルー2		
			2456	パールピンク2		

3M™ リットマン® ライトウェイト II S.E. ステテスコープのチューブは、つや消しタイプになります。

全長/重さ: 約 71cm/約 119g



3M™ リットマン® クラシック II (小児用) ステテスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	2113	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥16,500 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥12,100
			2113R	レッド		
			2119	カリビアンブルー		
			2122	ラズベリー		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	真鍮色	2153	カリビアンブルー	真鍮色	

全長/重さ: 約 71cm/約 104g



3M™ リットマン® クラシック II (新生児用) ステテスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	2114	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥16,500 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥12,100
			2114R	レッド		
			2124	カリビアンブルー		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	真鍮色	2157	ラズベリー	真鍮色	

全長/重さ: 約 71cm/約 96g



シングル・チューブ
軽量で扱いやすい
シングルタイプ。



サスペンデッド・ダイアフラム
押さえつける力の強弱で低周波音と
高周波音のモード切り替えができます。

●低周波音聴診時

軽くあてるとダイアフラムは
機能せず、ベルタイプの働き
をします。

●高周波音聴診時

強くあてるとダイアフラムが
リングに接触し、高周波音が
聴診できます。

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3M® リットマン® ステソスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」「保証書（取扱説明書最終ページ）」が同封されております。●3M® リットマン® ステソスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。

詳細は取扱店までお問合せください。

販売名：リットマンステソスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218

取扱店

2022年2月発行

3M、Littmann、リットマン、カーディオロジーⅣ、クラシックⅢ、マスターカーディオロジーは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
HPM-200-Z(0222135)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）